

**Garant****Dugókulcs 2K Haptoprene® nyéllal, Kulcsnyílás: 5 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 622150 5      |
| GTIN              | 4045197721525 |
| Árucikk kategória | 61C           |

**Leírás****Kivitel:**

**Erős nyél** bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomotékátvitel lehetséges. Erős nyél bőrbarát jó fogású **Haptoprene®** felülettel.

Teljes hossz: 180 mm

Pengehossz: 85 mm

**Műszaki leírás**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teljes hossz          | 180 mm                       |
| Kulcsnyílás           | 5 mm                         |
| Pengehossz            | 85 mm                        |
| Profil                | 6-szög dugókulcs             |
| Markolat alakja       | Ergonomikus, egyenes         |
| Penge anyaga          | Króm-vanádium speciális acél |
| Nyél anyaga           | 2K-Santoprene®               |
| Penge felülete        | Nikkelezett és krómozott     |
| Penge és nyél oldható | nem                          |
| hosszabbító pengével  | nem                          |
| Termék fajtája        | Dugókulcs                    |

