

mato

Karos zsírzóprés Profi, 400 g



Rendelési adatok

Rendelés száma	083582
GTIN	4016553041311
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű **ipari kivitel** (látszatkenés kizárva), fokozatmentes dugattyúrúd rögzítéssel. Feltöltés ömlesztett zsírral (tartalom 500 cm³) ill. tubussal (tartalom 400 g) lehetséges. Profi karos zsírzóprés rövid löketű rendszerrel, **feltöltő- / légtelenítő szelep**.

Szabvány:

DIN 1283

Tartalom:

Biztonsági **gumi páncéltömlővel** Ø 13 mm, 4 pofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idommal.
Munkanyomás: 400 bar
Ellenőrző nyomás: 800 bar
Tömlő csatlakozó menet: R1/8 coll

Műszaki leírás

Tömlő csatlakozó menet	R1/8 coll
Ellenőrző nyomás	800 bar
Munkanyomás	400 bar
Tartalom	400 g
Terméknév attribútum	400 g
Termék fajtája	Zsírprés

Tartozék

Univerzális zsírtubus standard zsírzóprésekhez Típus UNI	083590 UNI
Univerzális zsírtubus standard zsírzóprésekhez Típus PLUS	083590 PLUS