

RUNPOTEC
HFA KÁBELEZÉSHESZIALIST**Üvegszálás kábelbehúzó acél orsón, Szálhossz: 50m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	814882 50
GTIN	9120045473605
Árucikk kategória	86A

Leírás**Kivitel:**

4,5 mm vastag üvegszálás szál, **tolásnál stabil** max. 5 kN-ig és mégis **nagyon rugalmas** (120 mm rádiuszig). Mindkét oldalon ragasztott menetes záróhüvely választhatóan rugalmas megvezető csúcsok, behúzó harisnya vagy vonószem rögzítéséhez. Kiváló minőségű acélorsó 2 kihúzható lábbal, 2 tárolórekeszsel, tartozékokkal, rögzítőfékkel és **kettős lefutó rendszerrel** (gyors lefutás és automata lefutás fék).

Tartalom:

Tartozékokkal, elveszíthetetlenül tároló rekeszben: 1 **rugalmas megvezető csúcs (Runpog vezető)** csavarodás kiegyenlítésével és nemesacél vonószemmel. 1 kezdő szem séklivel, 1 futógörgő, 2 záróhüvely, 1 összekötő hüvely, 1 speciális ragasztó 3 g.

Műszaki leírás

Szakítószilárdság	2,2 kN
Szalaghossz	50 m
Termék fajtája	Kábelbehúzó szerszám

