



Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1”, Típus: 10-19



Rendelési adatok

Rendelés száma	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₄	19 mm
Maximális gyűrű Ø D2	35 mm
Kulcsnyílás ₂	13 mm
Maximális gyűrű Ø D1	26 mm
Teljes hossz L	210 mm
Kulcsnyílás ₁	10 mm
Kulcsnyílás ₃	17 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂	20 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁	15 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok

Adatlap

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Racsn, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs