



Turbómaró készlet 5 darabos, STEEL fogazás – durva, HM



Rendelési adatok

Rendelés száma	547105
GTIN	4007220004357
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

A **PFERD** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalom:

1–1 db 547100 sz. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225 méret.

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	durva
Fogazás rövid jelölése	STEEL
Szerszámanyag	HM
Szár Ø	6 mm
Turbómarók száma	5
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		