

**HOLEX****Legyezős csiszológűrű (ZA), 40-es szemcse durva, Hüvely Øxhüvely szélesség: 60X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553820 60X30
GTIN	4045197723130
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

**A csiszológűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti.** A gyűrű teljes szélességében használható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható. Egy stabil mag körül sűrűn elrendezett **csiszolólamellák** cirkonkorund vászonból (ZA). Az egyes lamellák egyenletes kopása következtében folyamatosan új csiszolóvászon válik szabaddá, amely sokszorosán növeli az élettartamot és a leválasztási teljesítményt.

**Felhasználás:**

A csiszológűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

Agresszív felületcsiszolási munkákhoz a csiszológűrűk és a lamellás csiszolók alternatívájaként. Felhasználás kizárólag a hordozó test forgásirányában, a forgásirány a gyűrű magjában van feltüntetve.

**Alkalmazható:**

Az 553600 sz. csiszológűrű tartóhoz.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	40
Maximális fordulatszám	9500 min <sup>-1</sup>
Tekerccsmag Ø	60 mm
Hüvely szélessége	30 mm
Külső Ø	75 mm
Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Cirkon korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Hüvely alakja	hengeres
Termék fajtája	Legyezős csiszológűrű

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Csiszológűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Ø×fejhossz 60X30 mm

553600 60X30