

HOLEX**Legyezős csiszológűrű (ZA), 80-as szemcse közepes, Hüvely Ø×hüvely szélesség: 30X30mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 553822 30X30 |
| GTIN | 4045197723178 |
| Árucikk kategória | 52E |

Leírás**Kivitel:**

A csiszológűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében használható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható.

Egy stabil mag körül sűrűn elrendezett **csiszolólamellák** cirkon korund vászonból (ZA). Az egyes lamellák egyenletes kopása következtében folyamatosan új csiszolóvászon válik szabaddá, amely sokszorososan növeli az élettartamot és a leválasztási teljesítményt.

Felhasználás:

A csiszológűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

Agresszív felületcsiszolási munkákhoz a csiszológűrűk és a lamellás csiszolók alternatívájaként.

Felhasználás kizárólag a hordozó test forgásirányában, a forgásirány a gyűrű magjában van feltüntetve.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológűrű tartóhoz.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Hüvely szélessége | 30 mm |
| Maximális fordulatszám | 19100 min ⁻¹ |
| Szemcsézet | 80 |
| Tekercsmag Ø | 30 mm |
| Külső Ø | 45 mm |
| Finomsági fok | közepes |
| Csiszolóanyag | Cirkon korund |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA |
| Hüvely alakja | hengeres |
| Termék fajtája | Legyezős csiszológűrű |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

Csiszológűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Ø×fejhossz
30X30 mm

553600 30X30