

Garant GRIDLINE

Hátfal / rakodópolc egyrészes, Laphossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927140 1500
GTIN	4062406107895
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Hátfal ill. rakodópolc peremezett acéllemezéből. 2 lábész közé történő beszereléshez. Hátfalként való felszereléskor rálátás elleni védelmet és további stabilitást biztosít. A megadott felületen elosztott teherbírás rakodópolcként történő felszerelésre vonatkozik.

Alkalmazható:

Lábrészek 927000 sz.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A munkapad teljes mélységének rakodóként való kihasználásához kétrészes rakodópolcot kell beszerelni. A rakodópolcnak hátfal nélküli beépítéséhez ezen felül fel kell szerelni a 927122 sz. sarokmerevítőket. Hátfalként történő felszereléshez sarokmerevítő nem szükséges. Ready-to-go munkapadokhoz nem alkalmas.

Műszaki leírás

Súly	5,1 kg
Teherbírás a felületen elosztva	100 kg
Szélesség	1400 mm
Mélység	300 mm
Polclap kivitele	Multifunktion
Anyagvastagság	1 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolópolc