

Garant GRIDLINE

16G ház fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 300/2**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 927300 300/2 |
| GTIN | 4062406108120 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------|
| Súly | 24,7 kg |
| Magasság | 300 mm |
| Mélység | 650 mm |
| Ajtók száma | 0 |
| Fiók előlap magasság | 75 mm |
| Fiók előlap magasság | 150 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Szélesség | 400 mm |
| Fiókok hasznos magassága | 225 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 300 mm |
| Hasznos magasság | 225 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Fiókok száma | 2 |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 |
| Hasznos szélesség | 350 mm |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 12 |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Kihúzható polclapok száma | 0 |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 12×20G |
| Termék fajtája | Munkapad ház |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| fiók Fiók előlap magasság 150 mm | 927500 150 |
| fiók Fiók előlap magasság 75 mm | 927500 75 |
| 16G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 300 mm | 927412 300 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10 | 951025 10 |