

Garant GRIDLINE

16G ház, billentő- magasságállítóhoz és satuhoz megfelel, Magasság: 700mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 927321 700 |
| GTIN | 4062406108489 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel. Az ajtó **hengerzárral** zárható. A fiók nem zárható.
A 967565 sz. 120 méretű GARANT billentő és magasságállítóhoz és a 967100 sz. 120 méretű GARANT satuhoz való (nem tartozék).

Elhelyezés:

Ajtó magassága mm: 625

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------|
| Szélesség | 400 mm |
| Mélység | 650 mm |
| Magasság | 700 mm |
| Súly | 27 kg |
| Hasznos szélesség | 280 mm |

| | |
|-------------------|--|
| Hasznos magasság | 670 mm |
| Hasznos mélység | 600 mm |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Lábrész |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Párhuzamsatu Pofaszélesség 120 mm | 967100 120 |
| Billentő és magasságállító satuval Satu pofaszélessége 120 mm | 967565 120 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12 | 914226 KO12 |