

Garant GRIDLINE

16G ház teljesen billentő-/magasságállítóval és satuval, Magasság: 600mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927320 600
GTIN	4062406108434
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel. Az ajtó **hengerzárral** zárható. A fiók nem zárható.
967565 sz. 120 méretű GARANT billentő és magasságállítóval és 967100 sz. 120 méretű GARANT satuval.

Elhelyezés:

Ajtó magassága mm: 525

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Szélesség	400 mm
Magasság	600 mm
Súly	43,5 kg
Mélység	650 mm

Hasznos mélység	600 mm
Hasznos magasság	570 mm
Hasznos szélesség	280 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

Tartozék

Billentő és magasságállító satuval Satu pofaszélessége 120 mm	967565 120
Párhuzamsatu Pofaszélesség 120 mm	967100 120
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12