

Garant GRIDLINE

16G ház teljesen billentő-/magasságállítóval és satuval, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927320 800
GTIN	4062406108458
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel. Az ajtó **hengerzárral** zárható. A fiók nem zárható.
967565 sz. 120 méretű GARANT billentő és magasságállítóval és 967100 sz. 120 méretű GARANT satuval.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 150

Ajtó magassága mm: 575

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiókok száma	1
Szélesség	400 mm
Magasság	800 mm
Mélység	650 mm

Súly	58,8 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Hasznos magasság	570 mm
Hasznos mélység	600 mm
Hasznos szélesség	280 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Anyagvastagság	1 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/927320-800>