



## Csiszológyűrű (CER) 60-as szemcse közepes, Hüvely Ø×hüvely szélesség: 15X30mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	553795 15X30
GTIN	4027497554997
Árucikk kategória	53L

### Leírás

#### Kivitel:

**A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti.** A gyűrű teljes szélességében felhasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.

#### Kerámia szemcse (CER).

#### Felhasználás:

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges – széleken is.

#### Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

### Műszaki leírás

Tekercsmag Ø	15 mm
Szemcsézet	60

Hüvely szélessége	30 mm
Finomsági fok	közepes
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Hüvely alakja	hengeres
Termék fajtája	Csiszológyűrű

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Csiszológyűrű tartó, hasított, szár Ø 6 mm Fej Ø×fejhossz 15X30 mm

553600 15X30