

Garant GRIDLINE

**24G ház fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 500/5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927600 500/5
GTIN	4062406109967
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Ajtók száma	0

Hasznos magasság	425 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Szélesség	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Mélység	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Hasznos szélesség	550 mm
Súly	59 kg
Fiókok hasznos magassága	425 mm
Fiókok száma	5
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Magasság	500 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

Csavarkészlet GridLine munkapadokhoz Típus 1	927093 1
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100

Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
24G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 500 mm	927720 500
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10