

HOLEX**Weldon befogó, SK 50, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302435 10
GTIN	4062406110529
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	190 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Külső Ø D	35 mm
Menet M	M24
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Befogó	SK 50
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm

309900 10