

**Weldon befogó, SK 50, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302435 32
GTIN	4062406110574
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	72 mm
Menet M	M24
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Teljes hossz L	207 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	32
Befogó	SK 50
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

**Tartozék**

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 32 mm

309900 32