

**HOLEX****Weldon befogó, SK 50, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302435 25
GTIN	4062406110567
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Műszaki leírás**

Menet M	M24
Teljes hossz L	207 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	25
Külső Ø D	65 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogó	SK 50
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

**Tartozék**

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 25 mm

309900 25