

**HOLEX****OZ szorító patronos befogó, SK 50, Befogási tartomány: 4-32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302477 4-32
GTIN	4062406110598
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Golyóscsapágyazott hollandi anya.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok ISO 10897 szerinti OZ szorítópatronokban való befogásához.

**Opcionális tartozék:**

OZ szorítópatronok 309540 – 309560 sz., készlet 309562 sz. (462 E típus) 2 – 25 mérethez, körmöskulcs 628400 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	72 mm
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	_68/75
Teljes hossz L	207 mm
Tartalék felfogó anya 309670 sz.	4 - 32
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Menet M	M24
Befogási Ø D <sub>1</sub>	4-32 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	DIN 2080

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó