

**Kombinált marótüske, SK 50 A = 55, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302515 40
GTIN	4062406111120
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztő csavar

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	209 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	40
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	27 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Marótüske hossza L ₄	41 mm
Menet M	M24
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40

Befogási Ø D ₁	40 mm
Befogó	SK 50 A = 55
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske