

Garant**Perforált fal kefecsíkkal, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928111 1000
GTIN	4062406113162
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Perforált fal a 928070 sz. alatt leírtak szerint, kefecsíkkal a kábelek hátravezetéséhez. A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Mélység	25 mm
Teherbírás	100 kg
Típushoz	1000 mm
Perforált fal kivitele	egyoldalas
Perforált fal kivitele	kefesorral
Szélesség	920 mm
Súly	6 kg
Magasság	481 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Perforált fal

Tartozék

Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 2	928270 2
Multifix Típushoz 500	928201 500
Multifix Típushoz 300	928201 300
Beakasztható tartóoszlop Magasság 481 mm	928060 481
Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 1	928270 1
Multimédia kihajtható kar laptop tartóval Csuklók száma 2	928275 2