



Sűrített levegős ütvecsavarozó ATEX, Típus: 6748EX



Rendelési adatok

Rendelés száma	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű, nagyon robusztus ütvecsavarozó **hosszú élettartamú, olajfürdőben rögzített dupla kalapácsos ütőművel**. Egyszerű egykezes vezérlés. Kiegyensúlyozott markolat az ergonomikus használat érdekében, balancerre való rögzítéshez akasztóval rendelkezik. **ATEX tanúsítással**.

Nyomatéktartomány: 180 - 760 Nm

Max. csavar Ø (8.8–12.9): M20

Maximális fordulatszám: 8400 min⁻¹

Szerszámbefogó meghajtási profil: Négyszög

Szerszámbefogó mérete: 1/2 coll

Maximum levegőigény: 852 l/min

Műszaki leírás

Hossz	200 mm
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm

Súly	2,4 kg
Gyártó jelölése	6748EX
Nyomatéktartomány	180 - 760 Nm
Működési zajkibocsátás	93 dB(A)
Maximum levegőigény	852 l/min
Max. vibráció EN szerint	8,7 m/s ²
Maximális fordulatszám	8400 min ⁻¹
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M20
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Csavarozó