

Garant**Sarokelem 1 saroklábbal, Mélység 400 mm, Magasság: 1200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990241 1200
GTIN	4062406114121
Árucikk kategória	91I

Leírás**Kivitel:**

Stabil sarokláb négyszögletes lábakkból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopközet műanyag zárósapkákkal. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmerevítők nem szükségesek. A polcok horganyzott lemezből készülnek.

Tartalom:

Sarokláb, sarok polclap (darabszámot lásd a mindenkor méretnél). 1 db sarokláb, 3 db sarokpolc.

Szín:

Oszlopközet RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Kereszttartó párok **mindig** RAL 7016 antracitszürke színben.

Figyelem:

A sarokelem csak a két 990201 sz. vagy 990211 sz. alappolc kombinációjában szerelhető fel.

Műszaki leírás

Polcmagasság	1200 mm
Polclap mélysége	975 mm
Max. mezőterhelés	900 kg

Szerelés szükséges	igen
Polclapok száma	3
Polcбетét mélység	400 mm
Polclap szélessége	975 mm
Polclap mélysége (B méret)	900 mm
Önálló sarokelem	nem
Polclap homlokoldala (A méret)	777 mm
Polc felépítéséhez csatlakozó polcok szükségesek	igen
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Polclap vastagsága	38 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Sarokelem

Tartozék

Sarokpolc, horganyzott, kereszttartó készlettel Polcбетét mélység 400 mm

990370 400