

RUNPOTEC

HPI KABELÉRTÉKESZPECIALIST

Nylon behúzószál, Szálhossz: 15m



Rendelési adatok

Rendelés száma	814862 15
GTIN	9120045472547
Árucikk kategória	86A

Leírás

Kivitel:

4 mm vastag műanyag behúzószál, különösen hajlékony, nagyon kopásálló és elektromosan nem vezető. Az anyag nem törik meg, alaktartó és nagyon jól csúszik.

Nylon szál. Egyik vége spiráltengellyel és vonószemmel sajtolva, másik vége vonószemmel sajtolva.

Műszaki leírás

Szalaghossz	15 m
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése	1,1 kN
Termék fajtája	Kábelbehúzó szerszám

Tartozék

Kábelsíkosító	814760
Power Disk	814770

