



## Görgőző szerszám EG3T-3 univerzális, Szárbefogó típus: S10



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 291507 S10    |
| GTIN              | 4060491017488 |
| Árucikk kategória | 29F           |

### Leírás

#### Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.  
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

#### Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$  felületminőség lehetséges.  
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).

#### Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.  
Minden fémes felület megmunkálásához  $1400 \text{ N/mm}^2$  szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.  
Hosszesztergáló gépeken történő felhasználáshoz.

#### Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 5 mm – 50 mm

#### Figyelem:

- További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
- A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.

### Műszaki leírás

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tekercs Ø                 | 3 mm     |
| Maximális hengerelési erő | 0,6 kN   |
| Szár négyszög             | 10×10 mm |
| Hegyek középeltolódása f  | 5 mm     |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Szárbefogó típus               | S10                |
| Kinyúlási hossz L <sub>A</sub> | 110 mm             |
| Vágásirány                     | Jobb és bal oldali |
| Termék fajtája                 | Simító szerszám    |