

Garant**90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel rövid, Típus: 24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239740 24
GTIN	4062406115753
Árucikk kategória	23A

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár Ø-vel **hidroplasztikus** vagy **nagy pontosságú szerszámtartókba** történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550 – 210582 és 212000 sz.

Szár: DIN 6535 HA, h6

Átmenő furat Ø-höz: 26,21 - 32,2 mm

Zsákfurat Ø-höz: 30,21 - 40,2 mm

Teljes hossz L: 142 mm

Hasznos hossz L₁: 84 mm

Szár Ø D₅ h6: 25 mm

Ajánlott meghúzási nyomaték: 25 Nm

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	84 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	25 Nm
Átmenő furat Ø-höz	26,21 - 32,2 mm
Zsákfurat Ø-höz	30,21 - 40,2 mm
Szár Ø D ₅ h6	25 mm
Teljes hossz L	142 mm
Sorozat	TopCut

belső hűtés	igen
Szár	DIN 6535 HA, h6
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó