

**Garant****90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel rövid, Típus: 29****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239740 29
GTIN	4062406115760
Árucikk kategória	23A

**Leírás****Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár Ø-vel **hidroplasztikus** vagy **nagy pontosságú szerszámtartókba** történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

**Figyelem:**

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550 – 210582 és 212000 sz.

Szár: DIN 6535 HA, h6

Átmenő furat Ø-höz: 32,21 - 50 mm

Zsákfurat Ø-höz: 40,21 - 50 mm

Teljes hossz L: 146 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 82,5 mm

Szár Ø D<sub>5</sub> h6: 32 mm

Ajánlott meghúzási nyomaték: 35 Nm

**Műszaki leírás**

Átmenő furat Ø-höz	32,21 - 50 mm
Zsákfurat Ø-höz	40,21 - 50 mm
Szár Ø D <sub>5</sub> h6	32 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	82,5 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	35 Nm
Teljes hossz L	146 mm
Sorozat	TopCut

belső hűtés	igen
Szár	DIN 6535 HA, h6
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó