

Garant**Konzol központosító satuhoz, Típushoz: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360152 120
GTIN	4045197722836
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Furatokkal a 360025 sz. 18M16 méretű befogó csapokhoz. Alternatív rögzítés befogókörmökkel vagy M12 csavarokkal a T-horonyban. Rögzítőfurat kialakítás **GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez** (200 mm rászterméret).

Felhasználás:

- 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
- Gazdaságos megoldásként a **GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren** vagy **palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon.**

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható :

A 360130 sz. központosító satuhoz.

Hossz: 250 mm

Szélesség: 120 mm

Magasság: 125 mm

Befogó csap alaptermérete: 200 mm

Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz: 2

Műszaki leírás

Hossz	250 mm
-------	--------

Befogó csap alapmérete	200 mm
Szélesség	120 mm
Magasság	125 mm
Típushoz	120
Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz	2
Termék fajtája	Satu tartozékok