

Garant**LED-es lámpa Multifix-hez, Hossz: 780mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928630 780
GTIN	4062406117528
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel és csatlakozókábelrel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színelismerés a kiegyensúlyozott színekép alkotóelemek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K. Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek. LED-es lámpa Multifix sínre történő rögzítéshez. Felszerelés oldalt elhelyezett derékszögekkel, T-hornyos befogóval. Ház ezüst acéllemezből. A lámpa fokozatmentesen beállítható és egyedileg kapcsolható az integrált be/ki kapcsolóval.

Alkalmazható:

Multifix sín 928201 sz. és 928206 sz. az 1000 mérettől, 955340 sz. 940 méret.

Műszaki leírás

Be- / kikapcsolók száma	1
Mélység	60 mm
Teljesítményfelvétel	18 W
Beépítési magasság	82 mm
Sorozat	Workstation
Sorozat	Multifix
Fényáram	1260 lm
Világítótest mélysége	30 mm

Színhőmérséklet	4000 K
LED-es technológia	igen
Világítótest hossza (2-2 db)	300 mm
Magasság	40 mm
Súly	3 kg
Hossz	780 mm
Beépítési mélység	92 mm
Vakítás és villogásmentes	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség	250 V
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa