

**Garant****LED-es lámpa, oldalsó, Teljesítményfelvétel: 15W****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928620 15
GTIN	4062406117504
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel és csatlakozókábelrel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színfelismerés a kiegyensúlyozott színek alkotóelemek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K. Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetők. LED-es lámpa a tartóoszlopos felépítményen való oldalsó rögzítéshez. A lámpa fokozatmentesen 180°-ban elfordítható az optimális megvilágítás elérése érdekében. Minden egység egyedileg kapcsolható az integrált be/ki kapcsolóval.

**Alkalmazható:**

928010 sz., 928020 sz., 928030 sz. és 928075 sz. és 928076 sz. tartóoszlop.

**Szín:**

Ezüst ház, RAL 9006-hoz hasonló.

**Műszaki leírás**

Beépítési magasság	120 mm
Világítótest mélysége	30 mm
Mélység	60 mm
Hossz	455 mm
Fokozatmentesen forgatható	180 fok

Világítótest hossza	300 mm
Fényáram	630 lm
Be- / kikapcsolók száma	1
Sorozat	Multifix
Teljesítményfelvétel	15 W
LED-es technológia	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Be- / kikapcsoló	igen
Névleges feszültség	250 V
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa