

Waldmann **TAMETO lámpa, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928608 1000
GTIN	4013330060688
Árucikk kategória	93L

**Leírás****Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel és csatlakozókábelrel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színfelismerés a kiegyensúlyozott színek alkotóelemeinek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K. Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetők. LED-es lámpa szintelen eloxált alumínium és fekete műanyag házzal. Vakításmentes a PMMA kúp prizmas takarónak köszönhetően. A lámpa fokozatmentesen fényerő szabályozható és a zárt felépítésnek köszönhetően szennyeződésektől védett. Ipari csatlakozó rendszerekkel csatlakoztatható az egyszerű sorba kötés érdekében.

**Funkció:**

IP20: Védett  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Alkalmazható:**

Tartókaros konzol 928055, 928056, 972086 és 972087 sz.

**Műszaki leírás**

Fokozatmentesen fényerő szabályozható	igen
Súly	3 kg
Teljesítményfelvétel	26 W
Vakítás és villogásmentes	igen
Világítótest hossza	890 mm
Világítótest mélysége	167 mm

LED-es technológia	igen
Hossz	920 mm
Mélység	187 mm
Fényáram	2300 lm
Színhőmérséklet	4000 K
Típushoz	1000 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
IP védettségi osztály	IP 20
Be- / kikapcsoló	igen
Anyagvastagság	1 mm
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa