

Waldmann **Rudazatos lámpa PARA.MI, Típus: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928660 8
GTIN	2050002019027
Árucikk kategória	93L

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű és karbantartásmentes LED-es technológia 108 világító diódával. A lámpafejen lévő kezelőgombbal és beállítható kikapcsoló automatikával. A fényerő fokozatmentesen szabályozható. Színhőmérséklet meleg fehér, kb. 3000 K.

A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A fényforrás (LED égő) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) az ügyfél által cserélhető.

Tartalom:

Asztali szorító. Szorítási tartomány 0 – 70 mm. 3,0 m csatlakozó vezeték hálózati csatlakozóval.

Szín:

Ezüstszürke

Műszaki leírás

Fény színe	meleg fehér K
Égő	LED
Csatlakozó kábel hossza	3 m
Lámpatest magassága	11,5 mm

Energiaellátás	Vezetékes
LED-ek száma	108
Lámpatest szélessége	117 mm
Lámpatest hossza	101 mm
Teljesítményfelvétel	7 W
Világítás fényerő szabályozható	igen
Égő, cserélhető	nem
Névleges feszültség	250 V
Színhőmérséklet	3000 K
Teljes magasság	1070 mm
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	C
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa