

Garant**LED-es rudazatos lámpa, Típus: 14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928650 14
GTIN	4062406193478
Árucikk kategória	9GH

Leírás**Kivitel:**

Különösen energiahatékony és egyidejűleg nagy fényerejű rudazatos lámpa karbantartásmentes LED technológiával szórt, homogén, árnyék- és vakításmentes megvilágításhoz. A világító fejen lévő kezelőgombbal 30%-ig fényerő szabályozható, memória funkcióval.

A lámpa rudazata eloxált alumíniumból, a világító fej ABS-ből készült. Rudazat 3D csuklós fejjel. A 3D csuklós kar hatósugara 820 mm.

A színhőmérséklet 5.000 K természetes fehér.

A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A fényforrás (LED égő) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) az ügyfél által cserélhető.

Tartalom:

Asztali szorító (szorítási tartomány 0 – 70 mm). 3,0 m csatlakozó vezeték euro csatlakozóval.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Teljesítményfelvétel	16 W
Tartókar kinyúlás	830 mm
Fény színe	természetes fehér K
Lámpatest szélessége	80 mm

Lámpatest hossza	360 mm
LED-ek száma	24
Lámpatest magassága	22,5 mm
Égő, cserélhető	nem
Névleges feszültség	250 V
Színhőmérséklet	5000 K
Teljes magasság	1070 mm
Bemenet csatlakozó típus	C
Be- / kikapcsoló	igen
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa