

Garant**CaraFin gyémánt csapos polírozó, D3, Típus: ZY1610****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 551940 ZY1610 |
| GTIN | 4062406114589 |
| Árucikk kategória | 51G |

Leírás**Kivitel:**

Csapos polírozó rugalmas PU anyagból a palástfelületen gyémántszemcse bevonattal. A kötött gyémántszemcsék lényegesen magasabb hasznosítási fokkal rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.

Felhasználás:

Maximális rugalmasságú és a körvonalhoz illeszkedő polírozási munkákhoz.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-----------|
| Szár Ø | 6 mm |
| Fej Ø | 16 mm |
| Ajánlott kerületi sebesség | 1 - 2 m/s |
| Fejhossz | 10 mm |
| Sorozat | CaraFin |
| Csiszolóanyag | Gyémánt |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D |
| Finomsági fok | Fényes polírozás |
| Terméknév attribútum | D3 |
| Termék fajtája | Polírozó csap |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| Keményfém (HM) | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |