

bimos

Ülés-/álláskönnyítő – ESD, PU hab, kerekekkel, Típus: ESD**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

5 karú alumínium lábkereszt (Ø 600 mm). **Gáztöltésű rugóval** fokozatmentes magasságállítású. Ülőfelület SoftTouch PU habból hullámos profillal. **Puha ülés támlával**, a hullámos profil lehetővé teszi a levegő keringését (kellems hőmérséklet). Az **ergonomikus háttámasz** (magassága 190mm) elősegíti a helyes tartást ülés közben. PU hab, puha, kényelmes, lemosható.

Felhasználás:

Az állás és az ülés ideális kombinációja. Ülő vagy álló munkaállomásokhoz, vagy a kettő kombinációjához.

Munkaszámoly kemény padlóhoz való görgőkkel.

Szabvány:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Műszaki leírás

Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Lábkereszt Ø	580 mm

Magasságállítás kivitele	gázrugós
Ülőlap szélesség	340 mm
Szék anyagának színe	fekete
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett lágy kerekek kemény padlókhöz
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Háttámla magassága	190 mm
Ülőlap mélység	300 mm
Szabvány	DIN 68877; vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint
Lábkereszt anyaga	Alumínium, polírozott
Háttámlával	igen
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Ülőfelület anyaga	PU hab
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	450 - 650 mm
Termék fajtája	ESD álláskönnyítő

Tartozék

ESD kerekek(1 készlet = 5 darab)	963189
----------------------------------	--------