

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1000/2mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 922594 1000/2 |
| GTIN | 4062406214647 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles láb részek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 × láb rész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, láb rész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségcsökkentés miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|---|--|
| Magasság | 950 mm |
| Fiókház magassága | 300 mm |
| Fiókház hasznos magassága | 225 mm |
| Munkalap hossza | 1000 mm |
| Fiókok száma | 2 |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Fiókház mélysége | 650 mm |
| Munkalap vastagsága | 50 mm |
| Sorozat | vario |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Fiókház szélessége | 600 mm |
| Súly | 99 kg |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg |
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Munkapad magassága | 950 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×20G |
| Termék fajtája | Munkapad |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| Fiók Fiók előlap magasság 75 mm | 927800 75 |
| Fiók Fiók előlap magasság 150 mm | 927800 150 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| Sarokmervítő Típus 1 | 927122 1 |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2 | 927600 300/2 |
| Lábrész Magasság 900 mm | 927000 900 |
| Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1000 mm | 926081 1000 |