

Garant GRIDLINE

Vario 5S munkapad, 24G ház, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922874 1500
GTIN	4062406118549
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Tartalom:

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, fiókház, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	133 kg
Fiókok száma	6
Munkalap hossza	1500 mm
Magasság	950 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927800 250
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/6	927600 900/6
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900