

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PCLNR/L 4040S19
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Működő szélesség L ₄	50 mm
Könyökemelő	259015 1
Lapkaméret	19 mm
Rugós csap készlet	259047 1
Szárméret	40 mm
Rugó készlet	259044 1
Fejhossz L ₁	45 mm
Teljes hossz L	250 mm
Alátétlapka	259031 17
Könyökemelő csavar	259018 1
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7
Alátétlapka Típus 16	259031 16
Könyökemelő csavar Típus 1	259018 1
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Alátétlapka Típus 36	259031 36
Könyökemelő Típus 13	259015 13
Könyökemelő Típus 1	259015 1
Rugós csap készlet10 darabos Típus 1	259047 1
Rugó készlet10 darabos Típus 1	259044 1