

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 1
Működő szélesség L ₄	50 mm
Alátétlapka	259031 17
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Szárméret	40 mm
Könyökemelő	259015 1
Lapkaméret	19 mm
Kés ISO kódja	PCKNR/L 4040S19
Teljes hossz L	250 mm
Rugó készlet	259044 1
Fejhossz L ₁	45 mm
Rugós csap készlet	259047 1
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 16	259031 16
Könyökemelő Típus 1	259015 1
Könyökemelő Típus 13	259015 13
Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7
Rugós csap készlet10 darabos Típus 1	259047 1
Rugó készlet10 darabos Típus 1	259044 1
Könyökemelő csavar Típus 1	259018 1
Alátétlapka Típus 36	259031 36
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13