

Garant GRIDLINE

**Sarok modul sötétszürke Eluplan munkalappal, Munkalap hossza: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920103 1000
GTIN	4062406119591
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Sarok munkaállomás Workstation-höz. Egyszerű kivitel acéllemez tartó szögvasakkal, állítható magasságú támasztólábbal, teherbírás **150 kg**. Manuális magasságállítás lehetséges.

**Alkalmazható:**

Workstation mLevel.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), **oldal- és hátfalak** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Fokozatmentes magasságállítás	nem
Súly	32 kg
Sorozat	Workstation
Szélesség	1000 mm
Munkalap burkolat	Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)

Végződés munkalap mélységben	800 mm
Munkalap anyaga	ST fa mag Eluplan- műanyag bevonattal
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap felülete	A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen szilárd, nem szintartó
Munkalap mélysége	1000 mm
Burkolat vastagsága	2 mm
Mélység	800 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm
Munkalap felületének színe	sötétszürke
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Munkalap vastagsága	40 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	150 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Sarok munkaállomás