

Garant GRIDLINE

Sarok modul Eterlux lappal, világos, Munkalap hossza: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920104 1000
GTIN	4062406119607
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Sarok munkaállomás Workstation-höz. Egyszerű kivitel acéllemez tartó szögvasakkal, állítható magasságú támasztólábbal, teherbírás **150 kg**. Manuális magasságállítás lehetséges.

Alkalmazható:

Workstation mLevel.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), **oldal- és hátfalak** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	1000 mm
Munkalap anyaga	ST fa mag Eterlux bevonattal
Munkalap hossza	1000 mm
Munkalap felületének színe	Világosszürke
Súly	32 kg
Burkolat vastagsága	2,7 mm

Végződés munkalap mélységben	800 mm
Szélesség	1000 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Fokozatmentes magasságállítás	nem
Sorozat	Workstation
Mélység	800 mm
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	150 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Sarok munkaállomás