

ALLURIS

Manuális vizsgálópad FMT-220 kézikerékkel, Típus: 2500-250**Rendelési adatok**

Rendelés száma	478996 2500-250
GTIN	4260244680963
Árucikk kategória	47F

Leírás**Kivitel:**

- **Robusztus 2500 N-ig terhelhető alumínium / nemesacél szerkezet további megvezető sínnel.**
- **Tökéletes megvezetés nyomó- és húzóerő mérésnél a plusz lineáris egységnek köszönhetően.**
- **Pontos pozícionálás az állítható magasságú kézikerekes orsólöket meghajtással.**
- **Asztallap rögzítési lehetőségekkel befogóeszközökhöz vagy hornyos lapokhoz.**
- **Nagyon rugalmas szerelőlap digitális erőmérő készülékekhez.**
- **Az oldalsó kézikerek motoros egységgel helyettesíthető.**

Felhasználás:

Egyszerű, nem sebességfüggő anyag-, alapanyag-, alkatrész- és komponens tesztekhez a minőségbiztosítás vagy a termelés területén.

Tartalom:

Vertikális vizsgálópad kézikerekes meghajtással, erőmérő készülékekhez való rögzítőelemekkel és kezelési útmutatóval (az erőmérő készüléket külön kell megrendelni).

Opcionális tartozék:

Digitális erőmérő készülékek 478980 – 478987 sz. Opcionális motor utólag felszerelhető. FMT-937 T-horonylap 4 T-horonycsappal külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Magasság	560 mm
Szélesség	200 mm
Hossz	280 mm
Előtolás (fordulatonként)	1 mm
Vizsgáló helyiség mélysége	120 mm
Vizsgáló helyiség magassága	250 mm
Maximális felhasználási tartomány	2500 N
Előtolás (maximális löket)	120 mm
Befogóeszközök csatlakoztatása	M6
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Vizsgálópad

Tartozék

FMI-B20 digitális csúcserő mérőkészülék Méréstartomány 100 N	478983 100
FMI-B20 digitális csúcserő mérőkészülék Méréstartomány 1000 N	478983 1000
FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 50 N	478987 50
FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 1000 N	478985 1000
FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 2500 N	478985 2500
FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 500 N	478985 500
FMI-S10 digitális erőmérő készülék (napelemes) Méréstartomány 500 N	478980 500
FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 50 N	478985 50

FMI-B20 digitális csúcserő mérőkészülék Méréstartomány 2500 N	478983 2500
FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 5 N	478987 5
FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 2500 N	478987 2500
FMI-B20 digitális csúcserő mérőkészülék Méréstartomány 500 N	478983 500
FMI-S10 digitális erőmérő készülék (napelemes) Méréstartomány 100 N	478980 100
FMI-B20 digitális csúcserő mérőkészülék Méréstartomány 50 N	478983 50
FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 5 N	478985 5
FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 500 N	478987 500
FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 100 N	478987 100
FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 100 N	478985 100
FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) Méréstartomány 1000 N	478987 1000