



## Akkus orrfűrész, Típus: M12CHZ2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

**Milwaukee akkumulátoros kompakt orrfűrész** nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz.

- **Fokozatmentes löketszám vezérlő elektronika és túlterhelés elleni védelem.**
- **Szerszám nélküli FIXTEC fűrészlap gyorsbefogó rendszer.**

**Nagy teljesítményű, kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.**

#### Tartalom:

Szállítókoszár / táskával, 2 akku, gyorsstíling készülék és fűrészlap.

#### Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Különlegesség	FIXTEC, LED
Akkumulátor-feszültség	12 V
Max. vibráció EN szerint	6,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Löketszám	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Lökethossz	16 mm

Gyártó jelölése	M12CHZ-202X
Súly	1,5 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

## Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EHM	588600 922EHM
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122EF	588600 1122EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EF	588600 922EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122BF	588600 1122BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922BF	588600 922BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1155CHM	588600 1155CHM
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12