



Egyenes csiszoló, Típus: 722324



Rendelési adatok

Rendelés száma	077261 722324
GTIN	4014586880594
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- Különösen kézre álló egyenes csiszoló.
- Nyugodt járás többszörösen csapágyazott orsóval.
- Nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal.
- A fordulatszám-szabályozás következtében kitűnően alkalmas nemesacél megmunkálásához, valamint csiszoló és polírozási munkákhoz.
- Csapos köszörűkövekhez és keményfém turbómarókhoz alkalmas.

Univerzális egyenes csiszoló nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz. A karcsú, kézre álló nyak lehetővé teszi a belső csiszolást.

Tartalom:

Szorítópatron Ø 6 mm, 2 db 13 és 17 méretű szorítókulcs.

Figyelem:

Az egyenes csiszolók max. Ø 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	GSZ4-280EL
Kábelhossz	4 m
Teljesítményfelvétel	350 W
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²

Súly	1,5 kg
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Fordulatszám-tartomány	13000 - 28000 min ⁻¹
Maximális szorítópatron Ø	6 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	077268 6
--	----------