



Egyenes csiszoló, Típus: 722319



Rendelési adatok

Rendelés száma	077261 722319
GTIN	4014586879444
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- Különösen kézre álló egyenes csiszoló.
- Nyugodt járás többszörösen csapágyazott orsóval.
- Nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal.
- A fordulatszám-szabályozás következtében kitűnően alkalmas nemesacél megmunkálásához, valamint csiszoló és polírozási munkákhoz.
- Csapos köszörűkövekhez és keményfém turbómarókhoz alkalmas.
- Nagy teljesítményű egyenes csiszoló hosszú orsónyakkal.

Tartalom:

Szorítópatron \varnothing 6 mm, 2 db 13 és 17 méretű szorítókulcs.

Figyelem:

Az egyenes csiszolók max. \varnothing 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	750 W
Gyártó jelölése	GSZ8-280PEL
Kábelhossz	4 m
Súly	1,8 kg
Max. vibráció EN szerint	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Fordulatszám-tartomány	8500 - 28000 min ⁻¹
Maximális szorítópatron Ø	6 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	077268 6
--	----------