

Mahr**Digitális szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,4/43mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436500 0,4/43
GTIN	4059192013301
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Digitális szögtapintós mérőóra digitális és analóg kijelzővel, **1/1000-es leolvasással.**

Mérési mód: Normál / MIN / MAX / MAX-MIN. Korrekciós tényező bevitele lehetséges.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032-es méret, befogócsap Ø 8 mm, mérőtapintó kulcs, keményfém mérőtapintó Ø 2 mm.

Opcionális tartozék:

498951 sz. adatkábel. Tartalék tapintókat lásd a 436210; 436240 sz.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,13 N
Mérésirány átfordulás tartomány f_u	5 μ m

Méréstartomány irányonként	0,4 mm
Ház Ø	43 mm
Eltérési tartomány f_e	10 μ m
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogósár Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	14,5 mm
Mérőóra Ø	2 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436210 2
	436240 2

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm Mérőóra
Ø 2 mm

Csatlakozókábel Duplex Típus USB2

498951 USB2