

Mahr**Digitális szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 41,2 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,25/43mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436505 0,25/43
GTIN	4059192013516
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Digitális szögtapintós mérőóra digitális és analóg kijelzővel, **1/1000-es leolvasással.**

Mérési mód: Normál / MIN / MAX / MAX-MIN. Korrekciós tényező bevitele lehetséges.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032-es méret, befogócsap Ø 8 mm, mérőtapintó kulcs, keményfém mérőtapintó Ø 2 mm.

Opcionális tartozék:

498951 sz. adatkábel. Tartalék tapintókat lásd a 436210; 436240 sz.

Műszaki leírás

Mérésirány átfordulás tartomány f_u	7 μm
Eltérési tartomány f_e	10 μm

Méréstartomány irányonként	0,25 mm
Mérőerő	0,07 N
Ház Ø	43 mm
Billenési tartomány	2×100 fok
Befogósár Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	41,2 mm
Mérőóra Ø	2 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436240 2
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2
	436210 2

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra
Ø 2 mm

Csatlakozókábel Duplex Típus USB2

498951 USB2