



Rögzítő fogó PLUS állítható alsó pofával, Teljes hossz: 230mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	708901 230
GTIN	3662424019821
Árucikk kategória	73R

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen és biztonságosan használható. Kényelmesen és gyorsan nyitható az alsó száron lévő **kioldó gombnak** köszönhetően. Nagy szorítófelület és nagy szorítási mélység, 5 fokozatú gyorsállítás és finombeállítás. Alsó pofa nagy kimélyítéssel U- és szögprofilok, csövek, stb. szorításához. Fogazott szorítópofák és különösen stabil rugóacél fogótest. Teljesen nikkelezett fogó.

Felhasználás:

Profilok, lapos anyagok és csövek biztonságos rögzítéséhez. Szorítóerő 10.000 N-ig beállítható.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-molibdén-vanádium acélból; süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	230 mm
Pofahossz	40 mm
Befogható szöganyag	40 mm
Befogható hengeres anyag	80 mm
Termék fajtája	Rögzítőfogó