

**Mahr****Digitális kengyeles mikrométer tolóorsóval, i-wi, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421605 0-25
GTIN	4059192058845
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes **tűrésjelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

**Leírás:**

- **A fordulatonkénti 5 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.**
- **Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.**

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

**Opcionális tartozék:**

i-wi vevőegység 498912 sz. STICK.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 25 mm
----------------	-----------

LCD kijelző számmagassága	10 mm
Orsóemelkedés	5 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,00005 coll
Orsó Ø	6,5 mm
Kalibrálás	B1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25

## Tartozék

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
---	--------------