

HOLEX**Reszelőkészlet 2K nyéllal, 5 darabos, felgöngyölhető tokban, 1-es vágat, Szár nélküli hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	517419 250
GTIN	4062406122300
Árucikk kategória	52A

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak. A reszelők védelme érdekében a készleteket áttekinthetően elhelyezve, **robosztus, felgöngyölhető nylon tokban** szállítjuk.

A védett reszelők nem szennyeződhetnek és a vágat nem sérül; ez tartósan magas reszelési teljesítményt, sima reszelt felületeket és hosszabb élettartamot biztosít.

1-es vágat = félsimító.

Ergonomikus 2 komponensű műanyag nyelekkel.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Tartalom:

5 darabos reszelőkészlet, 1–1 **lapos, háromélű, négyélű, félkerek és kerek reszelővel**.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	250 mm
Terméknév attribútum	1-es vágat
Vágat	1
Szabvány	DIN 7261
Külön reszelők száma	5

Termék fajtája

Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		