

Garant**Csiszolókupak (CER), 80-as szemcse, Csiszolókupak Ø, hossz, alak: 1319G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553035 1319G
GTIN	4062406120498
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az **optimalizált szemcsekötésnek** köszönhetően. A **kerámia szemcse CER**) ideális rozsdamentes acélok és nikkel ötvözetek megmunkálásához. Nagy leválasztási teljesítmény és hűvös csiszolás.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	16000 min ⁻¹
Alak	G
Csiszolókupak Ø	13 mm
Csiszolókupak hossz	19 mm

Szemcsézet	80
Terméknév attribútum	80-as szemcse
Termék fajtája	Csiszolókupak

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		